



VKS02PVA

## PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 aardlekautomaat 1p+N 16A B

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	30 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN 61008-1	6 kA

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup>

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	70 mm