



VKS03SF

## Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	2
Afschakelkarakteristiek	B

#### Spanning

Nominale spanning U <sub>e</sub>	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	4000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitschakelvermogen I <sub>cn</sub> bij 230 VAC conform IEC 60898-1	6 kA

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---