



VKS04COMBI

## Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 4 eindgroepen

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	30 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN 61008-1	6 kA

#### Spanning

Nominale spanning U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	4000 V
Maximale werkspanning	4000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	28 - 28 NM
----------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Hoogte	2000 m
--------	--------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting, Schroefaansluiting
-----------------------	--

#### Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	70 mm