



VKS06SV

Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 20 A B-karakteristiek 6kA

Technische eigenschappen

Design

Aantal gezekerde polen	1
Aantal polen	2 P
Afschakelkarakteristiek	B

Funcities

Met schakelende N-leider	Ja
--------------------------	----

Uitvoering

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 240 V
Type voedingsspanning	AC

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

Stroom

Nominale stroom I_{nom}	20 A
Nominaal uitschakelvermogen	6 kA

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
------------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 tot 60 Hz
------------	--------------

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	Nee
--------------------------	-----

Montage

Geschikt voor inbouw	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders	0.75 / 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres	0.75 / 10 mm ²

Samenstelling

Uitbreiding mogelijk	Ja
Uitbreiding mogelijk	Nee

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25...70 °C
Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3
