



VKS12SJ

Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	1
Afschakelkarakteristiek	C

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 240 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1	6 kA

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---