



VKS13SH

Uitbreidingsset Ventilatieschakelaar

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 16 mm ²
--	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 10 mm ²
--	------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---