



VKS15S

Uitbreidingsset 2 x aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30mA klasse A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 230 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{nc} volgens EN 61008-1	6 kA

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
Beschermingsgraad IP	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	2

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Diepte	70 mm
--------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----