



VKS161S

## Uitbreidingsset aardlekschakelaar 4-polig 40 A 30mA klasse A

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften DIN-rail

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie 50/60 Hz

#### Stroom

Nominale aardlekstroom 30 mA

Nominale stroom Inom 40 A

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang  
schroefaansluiting met massieve aders 1 / 25 mm<sup>2</sup>

#### Normen

Europese richtlijn WEEE van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20