



VKS16S

Uitbreidingsset 2 x aardlekschakelaar 4-polig 40 A 30mA klasse A

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

Uitvoering

Aantal modules	8
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
----------------------------------	-------------

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
---------------------------	-------

Stootspanningsvastheid	4000 V
------------------------	--------

Stroom

Nominale aardlekstroom	30 mA
------------------------	-------

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs	0.25 kA
--	---------

Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1	6 kA
---	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
------------------------------	-------

Afschakeltijd

Kortstondig vertraagd type	Nee
----------------------------	-----

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	Nee
--------------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders	1 / 25 mm ²
---	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres	1 / 16 mm ²
--	------------------------

Samenstelling

Selectief type	Nee
----------------	-----

Uitbreiding mogelijk	Nee
----------------------	-----

Uitbreiding mogelijk	Nee
----------------------	-----

Normen

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25...40 °C
---------------------	-------------

Graad van vervuiling IEC 664	2
------------------------------	---

