


VQ06057011



## Installatiedoos Q06 200x200mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	77 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	219 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Vorm

Vorm	Kwadravorm
------	------------

#### Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	6

**Samenstelling**

Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06