


VR10057011



## Installatiedoos R10 rondx275mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 77 mm  |
| Inbouwdiameter              | 275 mm |
| Buiten diameter             | 294 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm   |

#### Installatie, montage

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-code  | 7011           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

#### Aansluiting

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen  | 1  |
| Aantal Schuko-contactdozen | 10 |

**Samenstelling**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal ingebouwde apparaten | 10 |
| Aantal outlets              | 3  |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R10  |