

VU12LN

Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Inbouwmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Ja

Capaciteit

Aantal modulen 12

Aantal halve modulen per railklem 24

Functies

Met buis invoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 356 mm

Breedte 348 mm

Diepte 98 mm

Inbouwhoogte 340 mm

Inbouwbreedte 314,50 mm

Inbouwdiepte 89 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deur/deksel is transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C