



VU24LN

Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	24
Aantal halve modulen per railklem	48

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	505,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	490 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Lengte	505,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze

Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal

Kunststof

RAL-code

9010

Kleur

Helderwit

UV-bestendig

Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse

Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Slagvastheid IK

IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)

IP30

Type slot

Klik op slot, Zonder slot

Gloeidraad test

650 °C