



VU48LN

Inbouwverdeler volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 modulen, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	48
Aantal halve modulen per railklem	96

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	755,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	740 mm
Inbouwbreedte	314,50 mm
Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C