



VZ262N

## Inbouwraam met deur voor VU24LN, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype Inbouwmontage, Hollewand

#### Afmetingen

Hoogte	505,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	36 mm

#### Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

#### Materiaal

RAL-code	7010, 7016
Kleur	RVS
Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

#### Samenstelling

Aantal rijen	2
--------------	---

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----