



WS008



Systo dubbelpolige schakelaar, 1-voudig, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat, Zijdemat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Identificatie

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Samenstelling | Mechanisme met bovenbehuizing |
|---------------|-------------------------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|----------------------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging, Verzonken |
|---------------|----------------------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte | 40 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------|
| Beschermingsgraad IP | IP31D |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Teksten

| | |
|--------------|---|
| Verlichting | Zonder verlichting (kan niet worden verlicht) |
| Schakelmodus | 2-polig |