



WS022



Systo dubbelpolige pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 1-voudig, wit

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Achterzijde intern	Mat
Kleur	Helderwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	quickconnect
-----------------------	--------------

Afmetingen

Diepte	33 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP31D
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------