



WS160



## Systo contactdoos, steekkleem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP2X

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	40 mm
Breedte	45 mm
Diepte	22,80 mm

#### Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging, Snap-on montage, Universele bevestiging
---------------	--

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Geen afdekking
Beveiliging	Met afschermschot