



WS160



Systo contactdoos, steekkleem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP2X |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 22,80 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Zijdemat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--|
| Aansluitwijze | Klembevestiging, Snap-on montage, Universele bevestiging |
|---------------|--|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Teksten

| | |
|-------------|------------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Geen afdekking |
| Beveiliging | Met afscherschot |