



WS172T

Systo contactdoos, steekklem, 2-voudig 45°, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP2X

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Universele bevestiging
---------------	------------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Geen afdekking
Beveiliging	Met afschermschot