



WXF472T

## Gallery contactdoos, steekklem, 2-voudig, alulook

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP21

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 90 mm

Diepte 45 mm

#### Materiaal

Kleur Titanium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	4
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------