



XEV121

witty.home IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	7,40 kW
Aansluitvermogen	8 - 8 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Afmetingen

Breedte	346 mm
Lengte	480 mm
Diepte	233 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Slagvastheid IK	IK10