



XEV122

**witty.home IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 + oplaadmodus 2 SCHUKO**

**Technische eigenschappen**

**Vermogen**

Vermogen per oplaadpunt	7,40 kW
Aansluitvermogen	8 - 8 kW

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Voeding**

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

**Aansluitmogelijkheden**

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

**Funcities**

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

**Samenstelling**

Aantal contactdozen	1
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

**Aansluiting**

Type connector/steker	Type 2;Type 2
-----------------------	---------------

**Afmetingen**

Breedte	346 mm
Lengte	480 mm
Diepte	233 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP54
Slagvastheid IK	IK10