



XEV1K11T2

## Witty Start laadstation t/m 22 kW met sleutel

### Technische eigenschappen

#### Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	11 - 22 kW

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

#### Funcities

Met loadmanagement	Nee
--------------------	-----

#### Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

#### Aansluiting

Type connector/steker	Type 2S
-----------------------	---------

#### Afmetingen

Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10