



XEV1K22T2S

Witty Solar laadstation t/m 22 kW

Technische eigenschappen

Vermogen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Vermogen per oplaadpunt | 22 kW |
| Aansluitvermogen | 1,38 - 22,08 kW |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Voeding

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal fases voor voeding | 3 |
|---------------------------|---|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 1 |
|---------------------|---|

Funcities

| | |
|--------------------|----|
| Met loadmanagement | Ja |
|--------------------|----|

Samenstelling

| | |
|--|-----|
| Aantal contactdozen | 0 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|---------|
| Type connector/steker | Type 2S |
|-----------------------|---------|

Afmetingen

| | |
|---------|-----------|
| Hoogte | 553,50 mm |
| Breedte | 237 mm |
| Lengte | 549 mm |
| Diepte | 173 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
|---------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK10 |