



XEV1R22T2

### Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID

#### Technische eigenschappen

##### Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	11 - 22 kW

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

##### Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

##### Functies

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

##### Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

##### Afmetingen

Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10