



XEV1R22T2M3

## Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID + MID

### Technische eigenschappen

#### Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	11 - 22 kW

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

#### Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

#### Functies

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

#### Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

#### Afmetingen

Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10