



XEV424

Laadkabel oplaadmodus 3 - type 2- en type 2-connector, 16 A, 3-fase, 5 meter

Technische eigenschappen

Nom. spanning	400 V
Nominale stroom	16 A
Materiaalgroep	other
Leidingslengte	5 m
Kabeltype	1303
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming