



ZAK101GA

**Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

**Samenstelling**

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Ja
Met statief	Nee
Aantal velden in de breedte	3
Aantal rijen	0

**Materiaal**

RAL-code	7035
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Deelsverzonken
---------------	----------------

**Uitvoering**

Aantal polen	4
--------------	---

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------