



ZAL082

**Polyester verdeelkast, grootte 2/845, leeg, 845x1110x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 845 mm  |
| Breedte | 1110 mm |
| Diepte  | 315 mm  |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Installatie, montage**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|

**Samenstelling**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat | Nee |
| Met railsysteem        | Nee |
| Met statief            | Nee |

**Materiaal**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| RAL-code  | 7035                              |
| Materiaal | Met glasvezel versterkt polyester |

**Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP44              |
| Slagvastheid IK      | IK10              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |

**Deksel, deur**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Zwenkgreep |
| Aantal kastdeuren         | 2          |
| Aantal sloten             | 2          |

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|