



ZAL101

**Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, leeg, 1005x780x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1005 mm |
| Breedte       | 780 mm  |
| Diepte        | 315 mm  |
| Dikte zijwand | 3,5 mm  |

**Veiligheid**

|  |   |
|--|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | 3-punts met zwenkgreep 8 mm               |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 0 |
| Aantal verdelerrijen        | 5 |

**Installatie, montage**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op               | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja     |

**Materiaal**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs                   |
| RAL-code                | 7035                         |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                  |
| Materiaal               | Glasvezelversterkt polyester |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                          |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 2   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|