



ZAL101P

Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1005 mm |
| Breedte | 780 mm |
| Diepte | 315 mm |
| Dikte zijwand | 3,5 mm |

Veiligheid

| | |
|--|-----------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Type slot | 3-punts met zwenkgreep 8 mm |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen | 0 |
| Aantal verdelerrijen | 5 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Materiaal

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyester |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 2 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|