



ZAL102

**Polyester verdeelkast, grootte 2/1005, leeg, 1005x1110x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1005 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	6

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------