



ZAL102P

Polyester verdeelkast, grootte 2/1005, met montageplaat, 1005x1110x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Ja
Met railsysteem	Nee
Met statief	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Deelsverzonken
---------------	----------------

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------