



ZAL130

**Polyester verdeelkast, grootte 0/1355, leeg, 1355x585x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1355 mm
Breedte	585 mm
Diepte	315 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

**Samenstelling**

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Nee
Met statief	Nee

**Materiaal**

RAL-code	7035
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------