



ZAL130

Polyester verdeelkast, grootte 0/1355, leeg, 1355x585x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1355 mm
Breedte	585 mm
Diepte	315 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Nee
Met statief	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------