



ZAL142P

Polyester verdeelzuil, bouwmaat 142, met montageplaat, 1420x320x255mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1420 mm
Breedte	320 mm
Diepte	225 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------