



ZAL162

**Polyester verdeelzuil, bouwmaat 162, leeg, 1595x320x225mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1595 mm
Breedte	320 mm
Diepte	225 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	5

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------