



ZAL175P

Polyester verdeelzuil, bouwmaat 175, met montageplaat, 1710x583x277 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1710 mm
Breedte	583 mm
Diepte	277 mm
Dikte zijwand	5 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	5

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------