



ZAL175P

**Polyester verdeelzuil, bouwmaat 175, met montageplaat, 1710x583x277 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1710 mm
Breedte	583 mm
Diepte	277 mm
Dikte zijwand	5 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	5

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------