



ZAL83U

## Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	1355 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

#### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	3
Aantal verdelerrijen	8

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------