



10421909

### B.3 Puszka natynkowa 2-krotna, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

##### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 93 mm  |
| Szerokość                    | 154 mm |
| Głębokość                    | 42 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 37 mm  |

##### Sprzęt

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

##### Instalacja, montaż

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Pionowy          |
| Montaż na                  | Montaż podłogowy |

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |

##### Akcesoria

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z ramką osłaniającą | Nie |
|---------------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Tekst

|                 |   |
|-----------------|---|
| Montaż          | Do montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu pionowego |
| Powiązane serie | Berker B.3  |