



10427009

### K.1 Puszka natynkowa 2-krotna pionowa, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

##### Wymiary

Wysokość	88,50 mm
Szerokość	153 mm
Głębokość	41,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	36 mm

##### Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

##### Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
Montaż na	Montaż podłogowy

##### Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk

##### Akcesoria

Z ramką osłaniającą	Nie
---------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Tekst

Montaż	Do montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu pionowego
Powiązane serie	Berker K.1