



10437004

### K.5 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, stal szlachetna, lakierowana

#### Specyfikacja techniczna

##### Pojemność

Liczba modułów 3

##### Wymiary

Wysokość 88,50 mm

Szerokość 224 mm

Głębokość 41,50 mm

Zakres głębokości wbudowania 36 mm

##### Sprzęt

Z wejściem kablowym Tak

##### Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia Pionowy

Montaż na Montaż podłogowy

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy, Lakierowany

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

##### Akcesoria

Z ramką osłaniającą Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

##### Tekst

Montaż Do montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu pionowego

Powiązane serie Berker K.5