



12033522

W.1 Gniazdo antenowe R+TV przelotowe 10dB z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Specyfikacja techniczna

Połączenia

Odbieranie / Transmisja	do odbioru sygnału naziemnego, do transmisji analogowej i cyfrowej
-------------------------	--

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	z przezroczystą pokrywą
---------	-------------------------

Materiał

Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Przewód

Przewód	z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury
---------	---

Norma

Normy	DIN EN 50083-2
-------	----------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	---