



181110

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 12 V

Architektura

Liczba biegunów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Chrom

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Mosiądz

Obróbka Chromowany, Ocynkowany

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 19,70 mm

Zakres głębokości wbudowania 13 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 60 °C

Tekst

Montaż Do mocowania śrubowego

Nadruk Bez nadruku

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie TS

Systemy powiązane Berker TS