



181113

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 12 V

Architektura

Liczba biegunów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Mosiądz, Nikiel, Stal szlachetna

Obróbka Szczotkowany

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 19,70 mm

Zakres głębokości wbudowania 13 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 60 °C

Tekst

Montaż Do mocowania śrubowego

Nadruk Bez nadruku

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie TS

Systemy powiązane Berker TS