



194802

### Twin-Box z 2 gniazdami SCHUKO, biały, połysk

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

##### Wymiary

Wysokość 133 mm

Szerokość 74 mm

Głębokość 74 mm

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną

Nie

---

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe

Nie

---

**Pojemność**

Liczba modułów

2

---

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Ośłona

Kompletna obudowa

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków