



20261606

## B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

#### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Sprzęt

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K |
|--------------------------------------------|--------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

#### Tekst

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych              |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym  |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi              |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                        |
| Powiązane serie        | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |