



20266084

**Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak**

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

##### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

##### Sprzęt

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K |
|--------------------------------------------|--------|

##### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Aluminium                |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny                |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

##### Tekst

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych              |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym  |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi              |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                        |
| Powiązane serie        | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |